

№	ВИД УСЛУГ	СТОИМОСТЬ, ГРН.
---	-----------	--------------------

КОНСУЛЬТАЦИИ

1	КОНСУЛЬТАЦИЯ, ОСМОТР (включает программу «Антиспид, Антигепатит»)	50
2	КОНСУЛЬТАЦИЯ ОРТОДОНТА	100
3	АНАЛИЗ ОРТОПАНОРАМЫ, КТ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ	500

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

4	АНЕСТЕЗИЯ	50
5	РЕНТГЕНОВСКИЙ СНИМОК	100
6	ПРОКЛАДКА (лечебная, изолирующая)	100
7	ВРЕМЕННАЯ ПЛОМБА	50
8	ПЛОМБА ИЗ ФОТОПОЛИМЕРА – гарантия 6 месяцев	400
9	ПЛОМБА ИЗ ФОТОПОЛИМЕРА (зуб разрушен более чем на 50% , фронтальный участок)	500
10	ПЛОМБА ИЗ КОМПОМЕРА (ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ)	400
11	УСТАНОВКА ШТИФТА	100
12	ЛЕЧЕНИЕ ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА	100
13	ПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА	100
14	ПЛОМБИРОВКА (временная) ОДНОГО КОРНЕВОГО КАНАЛА КАЛЬЦИЙ СОДЕРЖАЩЕЙ ПАСТОЙ	100
15	НАЛОЖЕНИЕ ДЕВИТАЛИЗИРУЮЩЕЙ ПАСТЫ	100
16	МЕДИЦИНСКАЯ ОБРАБОТКА	50

ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА

17	СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОМ С ПОЛИРОВОЙ AirFlow	500
18	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР ОДНОГО ЗУБА	300
19	СЕРЕБРЕНИЕ – ОДНА ПРОЦЕДУРА	100
20	КУРС ИНЪЕКЦИЙ ПРИ ПАРОДОНТИТЕ (5 инъекций)	1500
21	ШИНИРОВАНИЕ (БЛОК ДО 6 ЗУБОВ)	3000
22	КАППА (для реминерализации, отбеливания)	300
23	ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ	От 3000

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

24	ЦЕЛЬНОЛИТАЯ КОРОНКА	450
25	МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА (керамика «DuceraKiss», каркас CoCr)	1000
26	МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА (керамика «GC-initial», каркас CoCr, селективное лазерное спекание каркаса)	1500
27	КЕРАМИКА НА КАРКАСЕ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ	3500
28	ВИНИР КЕРАМИЧЕСКИЙ E.Max	4000
29	СЪЁМНЫЙ ПРОТЕЗ - АКРИЛ (пластмасса Villacryl, зубы AcryRock)	1500
30	СЪЁМНЫЙ ПРОТЕЗ - АКРИЛ – С МЯГКОЙ ПОДКЛАДКОЙ	2500
31	СЪЁМНЫЙ ПРОТЕЗ - НЕЙЛОН	3000
32	МИКРОПРОТЕЗ - НЕЙЛОН	1500
33	БЮГЕЛЬНЫЙ ПРОТЕЗ	От 6000
34	ЛОЖКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ	300
35	ОТТИСК (1 челюсть)	250
36	ВРЕМЕННАЯ (ПЛАСТМАССОВАЯ) КОРОНКА	300
37	ФИКСАЦИЯ КОРОНКИ	100
38	ФИКСАЦИЯ КОРОНКИ, ВИНИРА (адгезивная)	500
39	СНЯТИЕ КОРОНКИ	100

ХИРУРГИЯ

40	УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА ПРОСТОЕ	300
41	УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА СЛОЖНОЕ	500
42	УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНОГО ЗУБА	200
43	РАЗРЕЗ И УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, СЕЧЕНИЕ КАПЮШОНА	300
44	НАЛОЖЕНИЕ ШВОВ	300